

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967370 100
GTIN	2050002047716
Classe articolo	93Q

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato.**

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Direzione apertura	Apertura anteriore
Larghezza ganasce	100 mm
Serie	Heuer Front

Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 100 mm	967724 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967726 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm	967711 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967727 100