

RIDGID
 Peddinghaus

Morsa parallela "Matador", Larghezza ganasce: 100mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967170 100
GTIN	
Classe articolo	93R

Descrizione
Esecuzione:

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Esecuzione fissa.
Testo didascalie:

fino a max. 90 mm

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

 Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.**
Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967530.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
--------------------	--------------------

Peso	6 kg
Apertura	125 mm
Profondità di serraggio	65 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm	967711 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Poliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 100 mm	967724 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Gomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967727 100
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Feltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967726 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Poliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250