

**Morsa parallela con staffa di serraggio, Larghezza ganasce: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967270 100
GTIN	4045197612724
Classe articolo	92H

**Descrizione****Esecuzione:**

**Interamente in fusione di acciaio.**

**Apertura anteriore.** Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio.

Asta robusta con filettatura trapezoidale.

Asta filettata e guide protette dalle impurità.

Guida registrabile; superficie dell'incudine ampia e temprata.CRLF>

**Uso:**

Per il serraggio sui piani di lavoro.

**Fornitura:**

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

**Accessori speciali:**

Ganasce stringitubo n. art. 967285.

**Descrizione tecnica**

Peso	6,5 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Direzione apertura	Apertura anteriore
Campo di serraggio	18 - 75 mm

Apertura	125 mm
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con Ø esterno	3/8; 2.1/2 pollici
Larghezza ganasce	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

## Accessori

Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm	967711 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 100 mm	967724 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967727 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Coppia di ganasce stringitubo Per morsa di Dim. 100	967285 100
Staffa di serraggio singola Per morsa di Dim. 100	967290 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967726 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100

