

**Morsa parallela con staffa di serraggio, Larghezza ganasce: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967270 125
GTIN	4045197612731
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in fusione di acciaio.

Apertura anteriore. Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio.

Asta robusta con filettatura trapezoidale.

Asta filettata e guide protette dalle impurità.

Guida registrabile; superficie dell'incudine ampia e temprata.CRLF>

Uso:

Per il serraggio sui piani di lavoro.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce stringitubo n. art. 967285.

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	10,5 kg
Campo di serraggio	18 - 75 mm

Apertura	150 mm
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con Ø esterno	3/8 – 3 pollici
Larghezza ganasce	125 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Set di ganasce magnetiche per morsa da banco Larghezza ganasce 125 mm	967702 125
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 125 mm	967721 125
Staffa di serraggio singola Per morsa di Dim. 125	967290 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Poliuretano, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967729 125
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm	967711 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 125 mm	967722 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 125 mm	967724 125
Coppia di ganasce stringitubo Per morsa di Dim. 125	967285 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Feltro, lisce Larghezza ganasce 125 mm	967726 125
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 125 mm	967723 125
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Poliuretano, scanalate Larghezza ganasce 125 mm	967728 125

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da
bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 125 mm

967727 125