



Lampada frontale a LED ATEX con batteria, Modello: EXH8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081474 EXH8 |
| GTIN | 4058205007412 |
| Classe articolo | 04B |

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alle direttive ATEX vigenti.

Lampada frontale focalizzabile, molto facile da trasportare, con luce posteriore rossa. Con pratico interruttore magnetico per facilitarne l'utilizzo quando si indossano guanti e altri dispositivi di protezione. Con pratico interruttore magnetico per facilitarne l'utilizzo quando si indossano guanti e altri dispositivi di protezione.

Lampada frontale focalizzabile, molto facile da trasportare, con luce posteriore rossa.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Con batterie incluse (3 × AA).

Grado di protezione IP: IP 68

Caratteristiche attrezzatura: Per atmosfere esplosive

Denominazione originale prodotto: EXH8

Zona ATEX: Zona 0

Zona ATEX: Zona 20

Corrente d'illuminazione: 180 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 50 lm

Durata: 15 h

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Colore corpo | nero |
| Advanced Focus System (AFS) | sì |
| Zona ATEX | Zona 0 |
| Zona ATEX | Zona 20 |
| Corrente di illuminazione | 180 lm |
| Denominazione originale prodotto | EXH8 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di batteria | Mignon AA |
| Numero di batterie contenute | 3 |
| Autonomia Livello 2 | 40 h |
| Ø Testa | 41 mm |
| Distanza di illuminazione | 65 - 120 m |
| Grado di protezione IP | IP 68 |
| Peso | 345 g |
| In dotazione borsa a tracolla | no |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm |
| Ricaricabile | no |
| Caratteristiche attrezzatura | Per atmosfere esplosive |
| Durata | 15 h |
| Tipo di prodotto | Lampada frontale |

Accessori

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081553 LR6 |
| Set di batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081558 LR6 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081556 LR6 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081561 LR6 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081552 LR6 |
| Set di batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081557 LR6 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081551 LR6 |
| Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6 | 081559 LR6 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081554 LR6 |