

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer Compact" con regolazione rapida, Larghezza ganasce: 120mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967460 120
GTIN	2050002047846
Classe articolo	93Q

Descrizione

Esecuzione:

Peso leggero, in acciaio, con dimensioni compatte, **interamente forgiata in acciaio. Apertura anteriore.**

Con ganasce stringitubo integrate sotto le normali ganasce.

Innovativo sistema di **regolazione rapida dell'apertura** da 0 a 130 mm girando semplicemente il corpo del tubo ed estraendo velocemente la ganascia anteriore.

L'ulteriore indicatore di apertura situato sul corpo del tubo, con graduazione in centimetri, facilita la preimpostazione.

Ganasce inserite, temprate in superficie e zincate. Forza di serraggio 10 kN.

Un lato **scanalato**, l'altro **liscio**. Reversibili e intercambiabili.

Testo didascalie:

Sbloccaggio mediante rotazione.

Regolazione rapida dell'apertura.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Piastra girevole n. art. 967390 **Dim. 100.**

Griffe di ricambio vedere n. art. 967405 Dim. 120.

Staffa di serraggio n. art. 967400 Dim. 100.

Descrizione tecnica

Apertura	130 mm
Regolazione rapida delle aperture	sì
Materiale	Acciaio forgiato
Peso	4,5 kg
Profondità di serraggio	65 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	15 - 50 mm
Larghezza ganasce	120 mm
Serie	Heuer Compact
Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 120 mm	967723 120
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 100	967390 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 120 mm	967722 120
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Staffa di serraggio singola Per morsa da banco "Heuer-Front" Dim. 100	967400 100
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 120 mm	967711 120
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 120 mm	967724 120
Coppia di ganasce di ricambio con viti per "Heuer Front" Larghezza ganasce 120 mm	967405 120