

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M50X1,5

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130006 M50X1,5 |
| GTIN | 4062406010782 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 1,5 mm
 Lunghezza complessiva L: 250 mm
 Ø Codolo D_s: 40 mm
 Quadro del codolo □: 32 mm
 Ø Preforo: 48,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Profondità filettatura | 150 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Ø Codolo D _s | 40 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |

| | |
|---------------------------------|---|
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Lunghezza complessiva L | 250 mm |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Ø Preforo | 48,5 mm |
| Quadro del codolo □ | 32 mm |
| Ø Filettatura | 50 mm |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Norma | DIN 376 |
| Tipo di filettatura | MF-LH |
| Misura del filetto | M50×1,5 |
| Rivestimento | TiN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

| | |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |