

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M9X0,35****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130016 M9X0,35 |
| GTIN | 4062406022266 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,35 mm
Lunghezza complessiva L: 90 mm
Ø Codolo D_s: 9 mm
Quadro del codolo □: 7 mm
Ø Preforo: 8,65 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Profondità filettatura | 22,5 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø Preforo | 8,65 mm |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm |
| Ø Codolo D _s | 9 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |

| | |
|---------------------------------|---|
| Quadro del codolo □ | 7 mm |
| Passo della filettatura | 0,35 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| ∅ Filettatura | 9 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Tipo di filettatura | MF-LH |
| Misura del filetto | M9×0,35 |
| Rivestimento | TiN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

| | |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |