

**Garant****Carrello portamateriali, Altezza: 1700mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918590 1700
GTIN	4062406057251
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

**Telaio e struttura** in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide Multifix e altro nella dimensione da 1.000 mm. **Boccole filettate** sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, Ø **125 mm**) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento in Haptoprene® per una presa sicura.

**Uso:**

Possibilità di allestimento con mensole, mensole portavaschette, portadisegni, guide Multifix, traverse e pannelli forati Dim. 1000.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Descrizione tecnica**

Peso	35 kg
Larghezza	1100 mm

Altezza	1700 mm
Larghezza senza maniglia	1000 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Passo di agganciamento	50 mm
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	1370 mm
Ø Ruota	125 mm
Materiale rotelle	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Profondità	700 mm
Portata massima	200 kg
Larghezza utile	920 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali

## Accessori

Multifix Per modello 1000	928201 1000
Pannello foratobifacciale Per modello 1000	928071 1000
Mensola con staffa in acciaio Per modello 1000	928145 1000
Traversa Per larghezza utile 920 mm	918603 920
Finestrella Per modello 1000	928091 1000
Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK
Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AA1	928230 1000/AA1

Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm Per modello 1000	928131 1000
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm Per modello 1000	928130 1000
Pannello forato monofacciale Per modello 1000	928070 1000
Supporto portadisegno con organizer magnetici Per modello 1000	928211 1000
Gancio supplementare Lunghezza utile 75 mm	918604 75
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AB1	928230 1000/AB1
Gancio supplementare Lunghezza utile 150 mm	918604 150
Mensola 610 mm di profondità Per larghezza utile 920 mm	918592 920
Finestrella Per modello 1000	928090 1000