

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24×24G, completo di cassetti 20×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Profondità utile cassetti	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza utile per cassette	700 mm
Cassette profondità utile in G	20
Profondità	600 mm
Peso	93 kg
Numero di porte	0
Numero dei cassette	6
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Altezza	800 mm
Altezza utile	700 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Larghezza	600 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930533 250
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930533 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930533 125
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Corpo per cassette Altezza 800 mm	930525 800
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930533 50
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930533 100