

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 24×28G, completo di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza fronte cassetti	50 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm

Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di porte	0
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette profondità utile in G	24
Numero dei cassette	6
Larghezza	600 mm
Altezza utile	700 mm
Altezza	800 mm
Peso	104 kg
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza utile per cassette	700 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×24
Profondità	700 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×24G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931043 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931043 50
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931043 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931043 300
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931043 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931035 800