

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1000/10
GTIN	4062406062620
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
Numero dei cassetti	10

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	183 kg
Profondità	700 mm
Altezza utile	900 mm
Altezza	1000 mm
Altezza utile per cassette	900 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Cassette larghezza utile in G	26
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Numero di porte	0
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassette profondità utile in G	24
Larghezza	750 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931155 1000