

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/8**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1000/8
GTIN	4062406062590
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza	1000 mm

Superficie utile dei cassetti in G	26x24
Peso	162 kg
Profondità utile cassetti	600 mm
Altezza utile	900 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di porte	0
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Larghezza	750 mm
Altezza utile per cassetti	900 mm
Profondità	700 mm
Numero dei cassetti	8
Larghezza utile cassetti	650 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931155 1000