

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Numero di porte	0

Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza	1250 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile per cassette	1150 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Profondità	700 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Profondità utile cassette	600 mm
ComfortClose	no
Numero dei cassette	7
Peso	166 kg
Altezza utile	1150 mm
Larghezza	750 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Altezza fronte cassette	300 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm

Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931163 200
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931163 300
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931163 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931155 1250