

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/9A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1250/9A
GTIN	4062406062651
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	1150 mm

ComfortClose	no
Profondità utile cassette	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Numero dei cassette	9
Cassetti larghezza utile in G	26
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Larghezza	750 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Numero di porte	0
Peso	189 kg
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza utile per cassette	1150 mm
Altezza	1250 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %

Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931163 250
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931155 1250