

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 800/6A
GTIN	4062406062736
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza utile	700 mm
---------------	--------

Larghezza utile cassette	650 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Numero dei cassette	6
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Cassette larghezza utile in G	26
Profondità	700 mm
Altezza	800 mm
Cassette profondità utile in G	24
Numero di porte	0
ComfortClose	no
Larghezza	750 mm
Altezza utile per cassette	700 mm
Peso	127 kg
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm

Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931165 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931165 150
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931165 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931165 75
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931155 800