

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 1000/6
GTIN	4062406065652
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Numero di porte	0
Larghezza utile cassetti	900 mm

Larghezza	1000 mm
Altezza	1000 mm
Altezza utile per cassette	900 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	300 mm
Peso	154 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	600 mm
Altezza utile	900 mm
Numero dei cassette	6
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Cassette larghezza utile in G	36
Cassette profondità utile in G	20
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripianti estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

**Accessori**

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930745 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	930745 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930745 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930745 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930745 100
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	930735 1000