

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/9**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza utile	1400 mm
Altezza utile per cassetti	1400 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	224 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Numero di porte	0
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Altezza	1500 mm
Numero dei cassette	9
Profondità	600 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Larghezza	1000 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	36
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930745 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930745 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930745 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930745 150
Corpo per cassette Altezza 1500 mm	930735 1500