

 GRIDLINE**Cassettiere su ruote, 46×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 860/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 46×24G.

Cassettiera su ruote 50×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931354 o n. art. 931356 (con cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano).

Spessore del materiale: 1,2 mm

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo: 25 mm

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 885 mm

Larghezza: 1250 mm

Profondità: 700 mm

Altezza utile: 600 mm

Corpo per cassette altezza: 700 mm
Portata massima: 600 kg

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Altezza utile	600 mm
Ø Ruota	125 mm
Peso	81 kg
Altezza	885 mm
Portata massima	400 kg
Corpo per cassette altezza	700 mm
Larghezza	1250 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	46×24G

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931456 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931456 125
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931456 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931456 300
	931456 75

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 75 mm

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 75 mm

931454 75

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 250 mm

931456 250

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg
Altezza frontalini cassette 200 mm

931456 200

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg
Altezza frontalini cassette 100 mm

931454 100

Tappetino per cassette Dimensioni in G 46X24

951830 46X24

Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni
in G 46X24

951885 46X24

Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in
G 46X24

951910 46X24