

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940051 750
GTIN	4062406067489
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Altezza utile	595 mm

Larghezza	750 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Posizionamento maniglia	in basso
Peso	65 kg
Altezza	750 mm
Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	1
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
	940552 30

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm

940501 750/800

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm

940510 750/800

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30