

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940053 1000
GTIN	4062406067526
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Profondità	500 mm

ComfortClose	no
Altezza	1000 mm
Numero ripiani	2
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Posizionamento maniglia	in basso
Peso	48 kg
Altezza utile	845 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940560 30

940559 F

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi
Modello F

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

940501 900/1000

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940552 30