

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940093 1000
GTIN	4062406068196
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Numero ripiani	2
Altezza	1000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità	500 mm
Posizionamento maniglia	in basso
Altezza utile	845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	56 kg
Larghezza	1000 mm
ComfortClose	no
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
	940511 1000/1250

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000