

Garant GRIDLINE

**Sopralzo con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940093 750
GTIN	4062406068189
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e ante grigio antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Peso	45 kg
Altezza	750 mm

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1000 mm
Posizionamento maniglia	in basso
Altezza utile	595 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
	940559 F

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi  
Modello F

Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm	940511 750/800