

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940123 2000
GTIN	4062406068967
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero ripiani	5
Altezza utile	1845 mm

Peso	156 kg
Profondità	500 mm
Larghezza	1250 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	2000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Larghezza in G	50
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 2000 mm	940512 2000
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 50	958146 50

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 2000 mm	940510 2000
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50