

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940127 2000
GTIN	4062406069100
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	al centro
-------------------------	-----------

Frontalini armadio	Porta scorrevole in polycarbonato trasparente
Larghezza	1250 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	156 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza utile	1845 mm
Larghezza in G	50
Numero ripiani	5
Profondità	500 mm
Altezza	2000 mm
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 2000 mm	940513 2000
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
	940552 50

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940550 50

Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 50

958146 50

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F

940559 F

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940560 50