

Garant GRIDLINE

Armadio sopraalzo con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940137 1000
GTIN	4062406069223
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiusure). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	845 mm
Profondità in G	20

Posizionamento maniglia	in basso
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Peso	89 kg
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Larghezza in G	50
Numero ripiani	2
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1250 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
	940560 50

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
50

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
50

940552 50

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940550 50

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50

940590 50