

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,  
Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940803 800
GTIN	4062406070465
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 20×20G. Cassetti adatti: 16×16G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità	500 mm
Larghezza	500 mm
ComfortClose	no
Profondità in G	20

Peso	27 kg
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza utile	645 mm
Altezza	800 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	20
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 75 mm	940640 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 150 mm	940640 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 200 mm	940640 200
	940560 20

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G  
20

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G  
20

940552 20

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 300 mm

940640 300

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte  
battenti Per altezza armadio 750/800 mm

940501 750/800

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 100 mm

940640 100