

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940821 750
GTIN	4062406070519
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30x20G. Cassetti adatti: 26x16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	750 mm
Peso	34 kg
Posizionamento maniglia	in alto
Profondità	500 mm

ComfortClose	no
Altezza utile	595 mm
Larghezza in G	30
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità in G	20
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	750 mm
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940641 300
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940641 100
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940641 200
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940641 150
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75