

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940823 800
GTIN	4062406070595
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×20G. Cassetti adatti: 26×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	800 mm
Larghezza in G	30
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Profondità in G	20
Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza	750 mm
Struttura armadio	Armadio base
Altezza utile	645 mm
Peso	36 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75
	940641 300

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940641 200

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940641 150

Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940641 100

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940560 30

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte
battenti Per altezza armadio 750/800 mm

940501 750/800