

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940823 900
GTIN	4062406070601
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×20G. Cassetti adatti: 26×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	900 mm
Profondità in G	20
Peso	39 kg
Larghezza	750 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Larghezza in G	30
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Struttura armadio	Armadio base
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	745 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940641 200
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 900 mm	940510 900
	940641 300

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

940501 900/1000

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940560 30

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940641 150

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940641 100

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940552 30