

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940823 1500
GTIN	4062406070632
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×20G. Cassetti adatti: 26×16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	1500 mm
Struttura armadio	Armadio base

ComfortClose	no
Profondità in G	20
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	1345 mm
Larghezza in G	30
Larghezza	750 mm
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	56 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940641 100
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1500 mm	940510 1500
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940641 150

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940641 200
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940641 125
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 1500 mm	940501 1500
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940641 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940641 300
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30