

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940841 1500
GTIN	4062406070700
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40x20G. Cassetti adatti: 36x16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
ComfortClose	no
Altezza utile	1345 mm
Altezza	1500 mm

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità	500 mm
Larghezza in G	40
Struttura armadio	Armadio base
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1000 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	65 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100
	940560 40

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante
a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1500 mm

940511 1500

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940642 200

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
40

940552 40

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 125 mm

940642 125

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940642 150

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 1500 mm

940501 1500