

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940843 750
GTIN	4062406070724
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×20G. Cassetti adatti: 36×16G (ordinare separatamente). Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza	750 mm
ComfortClose	no
Larghezza	1000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base

Larghezza in G	40
Posizionamento maniglia	in alto
Profondità in G	20
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza utile	595 mm
Profondità	500 mm
Peso	41 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940642 200
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940642 75
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940642 150
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940642 100
	940642 125

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 125 mm

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 750/800 mm 940511 750/800

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 940550 40

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 940590 40

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm 940501 750/800

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 300 mm 940642 300

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40 940552 40

Maniglia per GridLine Modello GP11 914226 GP11