

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940841 1000
GTIN	4062406070687
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40x20G. Cassetti adatti: 36x16G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	845 mm
Profondità in G	20
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	1000 mm

ComfortClose	no
Peso	49 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	940642 100

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	940642 150
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	940642 300
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940560 40
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75