

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente,  
Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940843 1250
GTIN	4062406070762
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×20G. Cassetti adatti: 36×16G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza in G	40
Peso	57 kg

Profondità in G	20
Altezza utile	1095 mm
Struttura armadio	Armadio base
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
ComfortClose	no
Altezza	1250 mm
Larghezza	1000 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940552 40
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940590 40
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	940642 75
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	940642 200
	940642 150

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 150 mm

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 100 mm

	940642 100
--	------------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 125 mm

	940642 125
--	------------

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G  
40

	940560 40
--	-----------

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

	940550 40
--	-----------

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante  
a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250  
mm

	940511 1000/1250
--	------------------

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G  
Altezza frontalini cassette 300 mm

	940642 300
--	------------