

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940867 1500   |
| GTIN            | 4062406071127 |
| Classe articolo | 9GI           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ComfortClose      | no           |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Peso              | 104 kg       |
| Altezza utile     | 1345 mm      |

|   |  |
|---|--|
| Frontalini armadio                            | Porta scorrevole in polycarbonato trasparente                  |
| Altezza                                       | 1500 mm  |
| Profondità in G                               | 20   |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì   |
| Posizionamento maniglia                       | in alto  |
| Profondità                                    | 500 mm   |
| Larghezza in G                                | 50   |
| Larghezza                                     | 1250 mm  |
| Esecuzione                                    | per dotazione personalizzata                                   |
| Spessore del materiale                        | 0,9 mm   |
| Portata corpo interno dell'armadio            | 1000   |
| Regolazione dell'altezza con passo            | 25   |
| Serratura a cilindro                          | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto                              | Armadio con ripiani  |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello GP21  | 914227 GP21 |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50  | 940550 50   |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50  | 940552 50   |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50  | 940560 50   |
| Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 50G Per altezza armadio 1500 mm | 940513 1500 |
| Ripiano200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50  | 940590 50   |