

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940885 1000
GTIN	4062406071172
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 60×20G. Cassetti adatti: 26×14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Larghezza	1500 mm
Altezza utile	845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm
Profondità in G	20

Larghezza in G	60
Peso	81 kg
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
	940651 125

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 125 mm

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
30

940552 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 300 mm

940651 300

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940590 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940651 200