

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli con policarbonato trasparente, Altezza: 1250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940887 1250
GTIN	4062406071257
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio non attrezzato 60x20G. Cassetti adatti: 26x14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	60
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Struttura armadio	Armadio base
ComfortClose	no

Profondità in G	20
Peso	93 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1250 mm
Larghezza	1500 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	1095 mm
Profondità	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75
	940651 150

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 150 mm

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

940550 30

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940651 100

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1500 mm

940514 1500

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G
Altezza frontalini cassette 200 mm

940651 200