

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940885 1500
GTIN	4062406071196
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 60×20G. Cassetti adatti: 26×14G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1500 mm
Profondità	500 mm
Larghezza in G	60
Struttura armadio	Armadio base

ComfortClose	no
Altezza utile	1345 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1500 mm
Peso	105 kg
Profondità in G	20
Posizionamento maniglia	in alto
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	940651 150
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	940651 100
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	940651 125
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30

Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	940651 200
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	940651 300
Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	940651 75