



Valigetta portautensili per elettricisti Competence XXL II 115 pezzi, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680525 2
GTIN	4010995420697
Classe articolo	60N

Descrizione

Esecuzione:

Ampia gamma di utensili per elettricisti in una valigetta in polipropilene resistente agli urti. L'ulteriore ammortizzatore a gas integrato mantiene il coperchio ben saldo in diverse posizioni impedendo che si chiuda automaticamente.

Fornitura:

Set di giraviti dinamometrici TorqueVario®-S electric: 18 pezzi, 0,5 – 5,0 Nm

Giravite con portabit LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 pezzi

Giravite con portabit SoftFinish® electric slimVario per slimBit da 6 mm: 1 pz.

Bit slimBit electric, PZ: 1 pz. Dim. 2

Giravite SoftFinish® electric slimFix, intaglio: cad. 1 pz. Dim. 3,5; 5,5; 6,5

Giravite SoftFinish® electric slimFix, PH: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2

Giravite SoftFinish® electric slimFix, PZ: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2

Giravite SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2

Giravite SoftFinish® electric slimFix, per viti Torx® Tamper Resistant: cad. 1 pz. Dim. 10; 15; 20; 25

Giravite SoftFinish® electric, per esagono esterno: cad. 1 pz. Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13

Giravite di precisione PicoFinish electric, PH: 1 pz. Dim. 0

Giravite di precisione PicoFinish electric, intaglio: 1 pz. Dim. 2,5

Chiave per quadri elettrici a forma di spina, quadro esterno 5–8, triangolo esterno 9: 1 pz.

Giravite SoftFinish®, intaglio: cad. 1 pz. Dim. 3,5; 12
Set di bit XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 pezzi
Set di chiavi maschio piegate con testa sferoidale in supporto ErgoStar per esagono incassato: 9 pezzi
Tronchese a tagliente laterale a elevate prestazioni BiCut® Professional con DynamicJoint®: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale Professional electric con DynamicJoint®: 1 pz.
Tronchese per cavi Professional electric: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione Classic: 1 pz.
Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi curvi (40°) Professional electric: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi dritti Professional electric: 1 pz.
Pinza regolabile Professional electric: 1 pz.
Pinza per installazioni TriCut Professional electric: 1 pz.
Utensile spellacavi a molla: 1 pz.
Pinza spelafili automatica per 0,03–16 mm²: 1 pz.
Utensile per crimpare automatico per capicorda 0,08–16 mm²: 1 pz.
Utensile per crimpare per terminali e contatti isolati 0,5–6 mm²: 1 pz.
Cesoia per elettricisti per cavi fino a 50 mm² e funzione di crimpaggio per capicorda 1–5 mm²: 1 pz.
Cercafase, senza contatto, unipolare, 230–1000 V AC: 1 pz.
Cercafase SoftFinish®, unipolare, 110–250 V, intaglio: 1 pz. Dim. 3
Lampada tascabile a LED max. 300 lm, con laser classe 2 e luce UV di max. 400 nm: 1 pz.
Livella a bolla per elettricisti, lunghezza 400 mm: 1 pz.
Metro pieghevole per elettricisti Longlife®, lunghezza 2 m, arancione: 1 pz.
Set di punte per fori per tasselli SoftFinish® con tasselli: 5 pezzi
Martello per elettricisti, 300 g: 1 pz.

Nota:**Fornitura utensili in imballo separato.****Descrizione tecnica**