

Garant GRIDLINE

Armadio base capiente con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941003 1000
GTIN	4062406071448
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	845 mm
Larghezza	750 mm

ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	28
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Numero ripiani	1
Peso	70 kg
Larghezza in G	30
Altezza	1000 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Base
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Maniglia Modello 1	958490 1
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 300 mm	942570 300
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942570 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942570 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 150 mm	942570 150
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942570 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 75 mm	942570 75
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28	958480 28