

Garant GRIDLINE

**Armadio sopraalzo capiente con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941031 1000
GTIN	4062406071523
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
Altezza utile	845 mm

Posizionamento maniglia	in basso
Larghezza in G	40
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero ripiani	1
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	28
Profondità	700 mm
Altezza	1000 mm
Peso	81 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942573 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	942573 75
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942573 100

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942573 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250