

Garant GRIDLINE

Armadio sopraalzo capiente con ante scorrevoli in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	941055 1000
GTIN	4062406071585
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x28G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942583 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	60
ComfortClose	no
Altezza	1000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1500 mm
Profondità in G	28
Posizionamento maniglia	in basso
Numero ripiani	2
Profondità	700 mm
Peso	135 kg
Altezza utile	863 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942580 100
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942580 75
	942580 125

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm

Ripiano 100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

942530 30

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm

942580 200

Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

942550 30

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli
Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm

942580 150

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21