

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942347 2000
GTIN	4062406072551
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Posizionamento maniglia	in alto

Profondità	700 mm
Larghezza in G	60
Numero ripiani	10
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1500 mm
Altezza utile	1845 mm
Profondità in G	28
ComfortClose	no
Peso	163 kg
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942610 30
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm	942580 125
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 2000 mm	940514 2000
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
	942580 150

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi
Modello F

940559 F

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm

942580 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm

942580 100

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm

942580 200