

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942347 1000
GTIN	4062406072544
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 60x28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Numero ripiani	4
Profondità	700 mm

ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	1000 mm
Peso	88 kg
Altezza utile	845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	60
Profondità in G	28
Larghezza	1500 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 60G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942580 300
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942580 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 200 mm	942580 200
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942580 75
	942580 100

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm

Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

942610 30

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F

940559 F

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21

914227 GP21

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm

942580 125