

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942367 2000
GTIN	4062406072599
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Altezza	2000 mm
Profondità in G	28
Altezza utile	1845 mm
Profondità	700 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	2000 mm
Peso	312 kg
Numero ripiani	10
Larghezza in G	80
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942610 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942583 100
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942583 125
	942583 150

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 2000 mm

940515 2000

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm

942583 200

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm

942583 75

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoli Larghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm

942583 300