

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942367 1000
GTIN	4062406072582
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 80×28G.

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
Profondità in G	28
Altezza utile	845 mm
Peso	173 kg
Larghezza in G	80

Profondità	700 mm
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	2000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Numero ripiani	4
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942583 200
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante scorrevoli, larghezza 80G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 100 mm	942583 100
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 150 mm	942583 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942583 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassetti 75 mm	942583 75

Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio /
Armadietto in G 40

942610 40

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante
scorrevoliLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm

942583 300

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi
Modello F

940559 F