

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942703 2000
GTIN	4062406072636
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Larghezza in G	30

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza	750 mm
Profondità	700 mm
Profondità in G	28
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
Peso	107 kg
Altezza utile	1845 mm
Posizionamento maniglia	al centro
ComfortClose	no
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942570 200
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 125 mm	942570 125
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm	942570 300
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942550 30
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 2000 mm	940510 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm	942570 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm	942570 150
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm	942570 100