

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942701 1000
GTIN	4062406072605
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità	700 mm
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza in G	30
ComfortClose	no
Peso	62 kg
Profondità in G	28
Altezza	1000 mm
Altezza utile	845 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassetti 200 mm	942570 200
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	942530 30
	942570 100

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 100 mm

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 75 mm

942570 75

Kit di retrofit per carrello Per profondità alloggiamento in G 28

958480 28

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

940501 900/1000

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 300 mm

942570 300

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 150 mm

942570 150

Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 30

942550 30

Maniglia Modello 1

958490 1

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 30G Altezza frontalini cassette 125 mm

942570 125