

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942723 2000
GTIN	4062406072674
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente

Profondità in G	28
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
Posizionamento maniglia	al centro
Altezza utile	1845 mm
ComfortClose	no
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Peso	119 kg
Altezza	2000 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 75 mm	942573 75
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 100 mm	942573 100
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 200 mm	942573 200

Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	942573 125
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 300 mm	942573 300
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 2000 mm	940511 2000
Ripiano obliquo pereForm Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942550 40
Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battentiLarghezza 40G Altezza frontalini cassette 150 mm	942573 150
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano100 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942530 40